



## Aktyvus įrankis, radialinis, OT plokštelė, ER32, Tipas: 40-32-LIK



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	319961 40-32-LIK
GTIN	4045197877284
Produktų klasė	31W

### Aprašas

#### Aprašymas:

Skirta darbui visomis CNC tekinimo staklėmis **DMG Gildemeister CTX** su **Sauter** ašine revolverine galvute. Pavaros mova **DIN 5480**. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį per suklij. Maksimalus sūkių skaičius 8000 min<sup>-1</sup>.

OT plokštelė

Naudojama ant **radialinės revolverinės galvutės**. Kairinis, t. y. apdirbama pagrindinio suklio kryptimi. Perdavimas 1:1. Konstrukcija su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 70 bar.

#### Privalumai:

- **Optimizuoto svorio ir geometrijos konstrukcija.**
- **Saugus darbo procesas dėl aukštos kokybės komponentų ir patvarumo.**
- **Didesnių sukimo momentų perdavimas.**
- **100 % kontrolė, kiekvienam varomajam įrankiui atliekama paleidimo programa.**
- **Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.**

#### Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo pjovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Kai trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

#### Tinkamas :

DMG Gildemeister CTX. Iš dalies Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ir t. t. su DIN 5480.

#### Tiekimo sudėtis:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiajai įvorei: su užveržimo veržle ir kabliniu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

**Priedai:**

Tinkami antgaliai Varia VX Nr. 319802 – 319888, ER spyruokliuojančiosios įvorės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktai Nr. 309680 – 309745.

**Pastaba:**

- **Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), perdavų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **IK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausai, aušinimo priemonės filtras < 50 μm.**
- **Rekomendacija: modelį VARIA VX valdyti geriausia dinamometriniu įrankiu (maks. 6 Nm).**

VDI dydis: 40

Įrankio užspaudimas: ER32

$l_1$ : 138 mm

$b_1$ : 85 mm

$b_2$ : 72 mm

$h_1$ : 76 mm

x: 100 mm

Aušinimas: vidin.

**Techninis aprašymas**

Aušinimas	vidin.
x	100 mm
$l_1$	138 mm
$h_1$	76 mm
$b_1$	85 mm
$b_2$	72 mm
Laikiklis	ER32
VDI dydis	40
Įrankio užspaudimas	ER32

**Priedai**

ER cangių įdėklas VARIA VX4 skirta ER cangėms 32 ER	319804 32
ER cangių įdėklas VARIA VX3 skirta ER cangėms 32 ER	319802 32