

SWISS TOOLS

**Įrankio laikiklis ašinis, 1-gubas, kairinis, PSC 80, Laikiklio kvadratui: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	318942 32
GTIN	2050001930040
Produktų klasė	36D

**Aprašymas****Modelis:**

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

**Paskirtis:**

Naudojimui tekimo ir frezavimo staklėse.

Tekimo peilių su keturbriauniais ISO kotais tvirtinimui.

**Pastaba:**

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Užveržiamas ilgis L <sub>1</sub>	98 mm
Išorinis Ø D	110 mm
laikiklio kvadratui	32 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	140 mm
P	55 mm
Laikiklis	PSC 80
Laikiklio norma	ISO 26623-2
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis

