

## ALLURIS

**FMI-B20 skaitmeninis didžiausios jėgos dinamometras, Matavimo ribos: 100N****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	478983 100
GTIN	4260244680550
Produktų klasė	47F

**Aprašymas****Modelis:**

- Tvirti dinamometrai su aliuminio liejinio korpusu slėgio ir traukos jėgų matavimui nuo 0,001 iki 2500 N.
- Apsauga nuo perkrovos iki 500% ir apsaugotu matavimo velenu.
- Montavimo sriegis papildomoms rankenoms.
- Tikslus padėties nustatymas patikros stenduose naudojant kreipiamuosius kaiščius.
- Aukštas tikslumas nustatant didžiausias vertes matuojant gniuždymo arba nutraukimo jėgas.

**Privalumai:**

Veikia iki 150 h be maitinimo iš el. tinklo su įkraunama LiPo baterija.

**Funkcija:**

IP40: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

**Paskirtis:**

**Spaudimo ir traukos jėgų matavimas visose kokybės kontrolės srityse ir gamyboje.** Galima naudoti kaip mobilių rankinį matavimo prietaisą, lauko sąlygomis arba patikros stenduose ar kituose įrenginiuose. Į korpusą integruotas tvirtinimo sriegis naudojamas patikros stendams arba papildomoms rankenoms tvirtinti.

**Tiekimo sudėtis:**

Dinamometras apsauginiame lagamine, prisukamais priedais jėgos įvedimui (plokščiaja galvute, grioveline galvute, kūgiu, kabliu) ir spartaus paleidimo instrukcija.

## Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 40
Matavimo ribos (diapazonas)	100 N
Paleidimas	0,02 N
Plotis	82 mm
Aukštis	29 mm
Ilgis	150 mm
Leistina paklaida	±0,2 % maksimali vertė (±1 skaitmuo) %
Prijungimo sriegis	M6
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Dinamometras