

SWISS TOOLS

Įrankio laikiklis ašinis, 1-gubas, dešininis, PSC 80, Laikiklio kvadratui: 32mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	318941 32
GTIN	2050001930033
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Modelis:**

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekimo ir frezavimo staklėse.

Tekimo peilių su keturbriauniais ISO kotais tvirtinimui.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

P	55 mm
Išorinis Ø D	110 mm
Užveržiamas ilgis L ₁	98 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	140 mm
laikiklio kvadratui	32 mm
Laikiklis	PSC 80
Laikiklio norma	ISO 26623-2
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis

