

Garant**eco įrankių laikiklis ašinis, 1-gubas, dešininis, HSK-T 63, Laikiklio kvadratui: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	318620 25
GTIN	4045197889379
Produktų klasė	31G

Aprašymas**Modelis:**

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

GARANT – optimalų patvarumą, geresnės kokybės paviršių, saugesnį darbą ir didesnį produktyvumą užtikrina GARANT eco.

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.

Tekinimo peilių su keturbriauniais ISO kotais tvirtinimui.

Pastaba:

Su perforuota atramine plokšte. Todėl tinka tekinimo laikikliams su kotu 20 ir 25 mm.

Techninis aprašymas

Užveržiamas ilgis L ₁	88 mm
laikiklio kvadratui	25 mm
Išorinis Ø D	102 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
P	40 mm
Laikiklis	HSK-T 63
Laikiklio norma	ISO 12164-3

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Sriegiklio laikiklis