

Garant**eco įrankių laikiklis ašinis, 1-gubas, kairinis, HSK-T 63, Laikiklio kvadratui: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	318621 25
GTIN	4045197893246
Produktų klasė	31G

Aprašymas**Modelis:**

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

GARANT - optimalų patvarumą, geresnės kokybės paviršių, saugesnį darbą ir didesnę produktyvumą užtikrina GARANT Eco.

Paskirtis:

Tekinimo peilių su keturbriauniais ISO kotais tvirtinimui.

Tekinimo peilių su keturbriauniais ISO kotais tvirtinimui.

Pastaba:

Su perforuota atramine plokšte. Todėl tinka tekinimo laikikliams su kotu 20 ir 25 mm.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Išorinis Ø D	102 mm
P	40 mm
Užveržiamas ilgis L ₁	88 mm
laikiklio kvadratui	25 mm
Laikiklis	HSK-T 63
Laikiklio norma	ISO 12164-3

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Sriegiklio laikiklis