

Garant

eco įrankių laikiklis ašinis, 2-gubas, dešininis, HSK-T 63, Laikiklio kvadratui: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	318623 25
GTIN	4045197893253
Produktų klasė	31G

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

GARANT – optimalų patvarumą, geresnės kokybės paviršių, saugesnį darbą ir didesnę produktyvumą užtikrina GARANT eco.

Paskirtis:

Naudojimui tekimo ir frezavimo staklėse.

Tekimo peilių su keturbriauniais ISO kotais tvirtinimui.

Pastaba:

Su perforuota atramine plokšte. Todėl tinka tekimo laikikliams su kotu 20 ir 25 mm.

Techninis aprašymas

laikiklio kvadratui	25 mm
Užveržiamas ilgis L ₁	88 mm
P	40 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Išorinis Ø D	102 mm
Laikiklis	HSK-T 63
Laikiklio norma	ISO 12164-3

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Sriegiklio laikiklis