

Garant**eco įrankių laikiklis įstrižas 45°, dešininis, HSK-T 63, Laikiklio kvadratui: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	318627 25
GTIN	4045197893277
Produktų klasė	31G

Aprašymas**Modelis:**

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

GARANT – optimalų patvarumą, geresnės kokybės paviršių, saugesnį darbą ir didesnę produktyvumą užtikrina GARANT eco.

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.

Tekinimo peilių su keturbriauniais ISO kotais tvirtinimui.

Pastaba:

Su perforuota atramine plokšte. Todėl tinka tekinimo laikikliams su kotu 20 ir 25 mm.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	112,7 mm
P	40 mm
Išorinis Ø D	94 mm
Užveržiamas ilgis L ₁	80 mm
Viršūnės centro perstūmimas f	12,7 mm
laikiklio kvadratui	25 mm
Laikiklis	HSK-T 63

Laikiklio norma	ISO 12164-3
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis