

**Garant****eco įrankių laikiklis įstrižas 45°, kairinis, HSK-T 63, Laikiklio kvadratui: 25mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	318628 25
GTIN	4045197893284
Produktų klasė	31G

## Aprašymas

**Modelis:**

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

**GARANT** – optimalų patvarumą, geresnės kokybės paviršių, saugesnį darbą ir didesnę produktyvumą užtikrina GARANT eco.

**Paskirtis:**

Naudojimui tekimo ir frezavimo staklėse.

Tekimo peilių su keturbriauniais ISO kotais tvirtinimui.

**Pastaba:**

Su perforuota atramine plokšte. Todėl tinka tekimo laikikliams su kotu 20 ir 25 mm.

## Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	112,7 mm
Užveržiamas ilgis L <sub>1</sub>	80 mm
P	40 mm
laikiklio kvadratui	25 mm
Išorinis Ø D	94 mm
Viršūnės centro perstūmimas f	12,7 mm
Laikiklis	HSK-T 63
Laikiklio norma	ISO 12164-3

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Sriegiklio laikiklis