

**STARCKE®****Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 8 kiaurymėmis, Ø 125 mm,  
Grūdėtumas: 800****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567745 800
GTIN	4002748761584
Produktų klasė	56Z

**Aprašymas****Modelis:**

**Šlifavimo popierius** Starcke 540 FK (F popierius, grūdelių dydis nuo 40 iki 180) arba Starcke 544 C3K (grūdelių dydis 240 – 800, dengtas stearatu), **labai tvirtas, su tankiu grūdelių sluoksniu.** Didelis šlifavimo našumas dėl specialiai apdorotų korundo grūdelių **(A)**. **Kita disko pusė apklijuota kilpinio veliūru ir yra kibi,** todėl galima diską greitai pakeisti. 8 skylės Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 su nusiurbimu.

**Paskirtis:**

**Tinka** šlifuoti metalą, spalvotuosius metalus, laką, dažus medieną, plastiką.

**Ekscentriniam šlifuokliams** su kibia šlifavimo lėkštele, pvz.: 567885/567990. Maksimalus apskritiminis greitis **40 m/s.**

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	800
Disko Ø	125 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
Nusiurbimo skylių skaičius	8
pavaros mechanizmas	Ekscentrinis šlifuoqlis
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		

### Priedai

Tankiai perforuota PU atraminė lėkštelė Išorinis Ø 123 mm	567990 123
---	------------