

Garant**eco įrankių laikiklis ašinis, 1-gubas, dešininis, PSC 63, Laikiklio kvadratui: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	318851 25
GTIN	4045197893291
Produktų klasė	31G

Aprašymas**Modelis:**

GARANT – optimalų patvarumą, geresnės kokybės paviršių, saugesnį darbą ir didesnę produktyvumą užtikrina GARANT eco.

GARANT – optimalų patvarumą, geresnės kokybės paviršių, saugesnį darbą ir didesnę produktyvumą užtikrina GARANT eco.

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.

Tekinimo peilių su keturbriauniais ISO kotais tvirtinimui.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą. Su perforuota atramine plokšte. Todėl tinka tekinimo laikikliams su kotu 20 ir 25 mm.

Techninis aprašymas

laikiklio kvadratui	25 mm
P	40 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Užveržiamas ilgis L ₁	102 mm
Išorinis Ø D	102 mm
Laikiklis	PSC 63

Laikiklio norma	ISO 26623-2
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis