

**Garant**
**eco įrankių laikiklis ašinis, 2-gubas, dešininis, PSC 63, Laikiklio kvadratui: 25mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	318855 25
GTIN	4045197893314
Produktų klasė	31G

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

**GARANT** - optimalų patvarumą, geresnės kokybės paviršių, saugesnį darbą ir didesnę produktyvumą užtikrina GARANT eco.

**Paskirtis:**

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.

Tekinimo peilių su keturbriauniais ISO kotais tvirtinimui.

**Pastaba:**

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą. Su perforuota atramine plokšte. Todėl tinka tekinimo laikikliams su kotu 20 ir 25 mm.

**Techninis aprašymas**

laikiklio kvadratui	25 mm
P	40 mm
Išorinis Ø D	102 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Užveržiamas ilgis L <sub>1</sub>	102 mm
Laikiklis	PSC 63

Laikiklio norma	ISO 26623-2
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis