

Garant**eco įrankių laikiklis įstrižas 45°, dešininis, PSC 63, Laikiklio kvadratui: 25mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	318857 25
GTIN	4045197893338
Produktų klasė	31G

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

GARANT - optimalų patvarumą, geresnės kokybės paviršių, saugesnį darbą ir didesnę produktyvumą užtikrina GARANT eco.

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.

Tekinimo peilių su keturbriauniais ISO kotais tvirtinimui.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą. Su perforuota atramine plokšte. Todėl tinka tekinimo laikikliams su kotu 20 ir 25 mm.

Techninis aprašymas

Viršūnės centro perstūmimas f	12,7 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	110 mm
Išorinis Ø D	94 mm
laikiklio kvadratui	25 mm
P	40 mm
Laikiklis	PSC 63
Laikiklio norma	ISO 26623-2

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Sriegiklio laikiklis