

Garant

BMT ištekimo laikiklis, BMT: 60



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319888 60
GTIN	4045197877444
Produktų klasė	31V

Aprašymas

Modelis:

Vidiniam ir išoriniam aušinimui.

Staklėms pritaikyti tikslūs laikikliai, skirti lanksčiai naudoti bazinėse staklėse su pagrindiniu ar priešpriešiniu sukliu. Kontaktinis ir funkcinis paviršiai nušlifuoti. Puikiai tinka atitinkamoms tekinimo staklėms.

Tinka efektyvioms aušinimo sistemoms, pvz., GARANT eco, taip pat ir kitoms sistemoms.

Optimizuotas išorinis kontūras.

Privalumai:

- **Optimalus konstrukcijos svoris ir geometrija.**
- **Procesų patikimumas dėl aukštos kokybės medžiagų, ilgas tarnavimo laikas.**
- **Juodintas, geriau apsaugo nuo korozijos.**
- **Su apsaugotais rutuliniais purkštukais iki 80 bar.**

Paskirtis:

Vidinis ir išorinis apdirbimas CNC tekinimo staklėmis su BMT revolveriniais įtaisais.

Vidiniam apdirbimui su ištekimo peilio laikikliu arba keičiamos pjovimo plokštelės laikikliu.

Tinka:

CNC tekinimo staklės su BMT revolveriniais įtaisais.

Pastaba:

Kitų dydžių ir matmenų BMT laikiklius galima įsigyti pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Tinkamos staklės	Mori NL, Mori NT
L_2	94 mm
d_a	40 mm
Z	70 mm
L_1	84 mm
h_1	108 mm
x	80 mm
l_1	110 mm
L_3	30 mm
Produkto rūšis	Peilio laikiklis