

Garant

BMT ištekimo laikiklis, BMT: 68



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319888 68
GTIN	4045197877475
Produktų klasė	31V

Aprašymas

Modelis:

Staklėms pritaikyti tikslūs laikikliai, skirti lanksčiai naudoti bazinėse staklėse su pagrindiniu ar priešpriešiniu sukliu. Kontaktinis ir funkcinis paviršiai nušlifuoti. Puikiai tinka atitinkamoms tekinimo staklėms.

Tinka efektyvioms aušinimo sistemoms, pvz., GARANT eco, taip pat ir kitoms sistemoms.

Optimizuotas išorinis kontūras.

Vidiniam ir išoriniam aušinimui.

Privalumai:

- **Optimalus konstrukcijos svoris ir geometrija.**
- **Procesų patikimumas dėl aukštos kokybės medžiagų, ilgas tarnavimo laikas.**
- **Juodintas, geriau apsaugo nuo korozijos.**
- **Su apsaugotais rutuliniais purkštukais iki 80 bar.**

Paskirtis:

Vidinis ir išorinis apdirbimas CNC tekinimo staklėmis su BMT revolveriniais įtaisais.

Vidiniam apdirbimui su ištekimo peilio laikikliu arba keičiamos pjovimo plokštelės laikikliu.

Tinka:

CNC tekinimo staklės su BMT revolveriniais įtaisais.

Pastaba:

Kitų dydžių ir matmenų BMT laikiklius galima įsigyti pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

L_1	110 mm
L_3	21 mm
d_a	32 mm
l_1	123 mm
Tinkamos staklės	Mazak: QT Smart, QT Kompakt
x	95 mm
h_1	76 mm
L_2	68 mm
Z	64 mm
Produkto rūšis	Peilio laikiklis