

Garant

Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu slopina vibravimą, SK 40, Sriegis M × ilgis L1: M8X75

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 301307 M8X75 |
| GTIN | 4045197889195 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

Kūgio formos.

Vibravimą slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Paskirtis:

Įsukamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------|
| Sriegis M | M8x75 |
| Išorinis Ø D | 23 mm |
| Kiaurymės Ø D ₁ tolerancija IT6 | 8,5 mm |
| Ø D ₂ | 13 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 94 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Naudingasis ilgis L ₁ | 75 mm |
| Laikiklis | SK 40 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Forma | ADB |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 μm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Virpesiai | slopinantis |
| Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|--|-----------|
| Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308610 40 |
| Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308700 40 |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308795 40 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308801 40 |
| Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308640 40 |
| Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308625 40 |
| Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308620 40 |
| Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308635 40 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtam DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40 | 308820 40 |
| Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308740 40 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40 | 308830 40 |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308790 40 |

| | |
|--|------------|
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308605 40 |
| Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308806 40 |
| Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308760 40 |
| Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308630 40 |
| Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M | 308670 40M |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308802 40 |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308615 40 |
| Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308650 40 |
| Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308600 40 |
| Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308785 40 |
| Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308660 40 |
| Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308765 40 |