

**Garant****Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu slopina vibravimą, SK 40, Sriegis M × ilgis L1: M16X150****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301307 M16X150
GTIN	4045197889355
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Kūgio formos.

**Vibravimą slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.****Paskirtis:**

Įsukamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės $\varnothing D_1$ tolerancija IT6	17 mm
Sriegis M	M16×150
Išorinis $\varnothing D$	42,5 mm
$L_2$	5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	169 mm
Naudingasis ilgis $L_1$	150 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1

Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

## Priedai

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
	308806 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su  
kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT  
kūgiu 40

Užtraukimo varžtasMazak, forma A Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 40

308635 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka  
kūginiams laikikliams 40

308830 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308620 40

Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 40

308600 40

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308765 40

Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40