

Garant

Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu slopina vibraciją, kūgio formos, HSK-A 63, Sriegis M × ilgis L1: M8X75



Užsakymo data

Užsakymo numeris	307037 M8X75
GTIN	4045197905031
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

Su RFID / Balluff-Chip anga. Kūgio formos. **Vibravimą slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.**

Paskirtis:

Įsukamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 301342, adapteris Nr. 301344, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Pastaba:

Kietmetaliai laikikliai arba ilgintuvai įsukamoms frezoms, žr. Nr. 301374 – 301379 ir Nr. 301361 – 301368.

Techninis aprašymas

Sriegis M	M8×75
Kiaurymės Ø D ₁	8,5 mm
Naudingasis ilgis L ₁	75 mm
Išorinis Ø D	23 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	101 mm
L ₂	5 mm

Ø D ₂	13 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis