

ALLURIS

FMI-B30 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB), Matavimo ribos: 5N**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	478985 5
GTIN	4260244680581
Produktų klasė	47F

Aprašymas**Modelis:**

- Tvirti dinamometrai su aliuminio liejinio korpusu slėgio ir traukos jėgų matavimui nuo 0,001 iki 2500 N.
- Apsauga nuo perkrovos iki 500% ir apsaugotu matavimo velenu.
- Montavimo sriegis papildomoms rankenoms.
- Tikslus padėties nustatymas patikros stenduose naudojant kreipiamuosius kaiščius.
- Aukštas tikslumas nustatant didžiausias vertes matuojant gniuždymo arba nutraukimo jėgas.
- Matavimo verčių kaupiklis su statistinių ir ribinių verčių stebėjimu.
- USB sąsaja duomenų perkėlimui į kompiuterį.

Privalumai:

Veikia iki 150 h be maitinimo iš el. tinklo su įkraunama LiPo baterija.

Matavimo duomenų programinė įranga apdorojimui MsExcel. Programinė įranga COM-Bridge tiesioginiam duomenų perkėlimui iš matuoklio į Windows asmeninį kompiuterį (PC).

Funkcija:

IP40: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Paskirtis:

Spaudimo ir traukos jėgų matavimas visose kokybės kontrolės srityse ir gamyboje. Galima naudoti kaip mobilų rankinį matavimo prietaisą, lauko sąlygomis arba patikros stenduose ar kituose įrenginiuose. Į korpusą integruotas tvirtinimo sriegis naudojamas patikros stendams arba papildomoms rankenoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Dinamometras apsauginiame lagamine, prisukamais priedais jėgos įvedimui (plokščiąja galvute, grioveline galvute, kūgiu, kabliu) ir spartaus paleidimo instrukcija.

Programinė įranga FMI-Connect.

Techninis aprašymas

Paleidimas	0,001 N
Matavimo ribos (diapazonas)	5 N
IP apsaugos klasė	IP 40
Plotis	82 mm
Aukštis	29 mm
Ilgis	150 mm
Leistina paklaida	±0,15 % maksimali vertė (±1 skaitmuo) %
Prijungimo sriegis	M6
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Dinamometras