

STARCKE®**Popierinis kibus šlifavimo diskas (A), Ø 125 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567715 80
GTIN	4002748776915
Produktų klasė	56Z

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo popierius Starcke 540 FK (F popierius, grūdelių dydis nuo 40 iki 180) arba Starcke 544 C3K (grūdelių dydis 240 – 400, dengtas stearatu), **labai tvirtas, su tankiu grūdelių sluoksniu**. Didelis šlifavimo našumas dėl specialiai apdorotų korundo grūdelių (A).

Disko kita pusė apklijuota kilpinio veliūru tvirtinimui prie **kibių šlifavimo lėkštelių**, pvz., Nr. **567760**. Greitam disko pakeitimui.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams arba ekscentriniais su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis (dulkių nusiurbimas negalimas). Didžiausias darbinis greitis **40 m/s**.

Tinka šlifuoti metalą, spalvotuosius metalus, laką, dažus medieną, plastiką.

Pastaba:

Kibiems šlifavimo diskams tinkančią rankinę šlifavimo kaladėlę žr. Nr. 567857 dyd. 125 ir dyd.150. Kibius neaustinės medžiagos diskus žr. Nr. 566902 – 566950. Mažuosius šlifavimo diskus Ø 50 mm ir Ø 75 mm žr. Nr. 554005 ir t.t.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
Disko Ø	125 mm

Gamintojo pavadinimas	540 FK
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Kibi poliravimo lėkštelė, M14 Išorinis Ø 125 mm	567762 125
---	------------

Rankinio šlifavimo kaladėlė kibių pagrindu Tinka diskams,
kurių Ø 125 mm

567857 125

Kibus šlifavimo diskas, M14 Išorinis Ø 125 mm

567760 125