



## Užspaudimo įvorė minkšta, SK 100, Pradinės kiaurymės Ø: 30mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	329956 30
GTIN	2050001925954
Produktų klasė	33H

### Aprašymas

#### Modelis:

Minkštas ruošinys (kietumas – 40 HRC), specialaus užspaudimo profilio ištekinimui.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

#### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

#### Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti atskirai!**

**Specialaus užspaudimo profilio galvutės pagal individualius užsakymus.**

### Techninis aprašymas

Pradinės skylės Ø	30 mm
Kietis	60 HR
Profilis	apvali
Ilgis l	59 mm

Laikiklis

SK 100

Produkto rūšis

Užspaudimo įvorė