



Rudų, lanksčių šlifavimo lapų rinkinys (A) KK 114 F, 230×280 mm, Grūdėtumas: 150



Užsakymo data

Užsakymo numeris	556900 150
GTIN	4018875000434
Produktų klasė	56V

Aprašymas

Modelis:

Tankaus audimo, tvirtas ir **labai lankstus** medvilninis audinys (atsparus alyvai ir naftos produktams) su tolygiai paskirstytais dirbtine derva sutvirtintais **korundo grūdeliais (A)**. Idealiai prisitaiko prie detalės formų. **Nesivelia, labai gerai šlifuoja ir labai patvarus.** Lapelio dydis 230×280 mm.

Tipas **VSM KK 114 F: audinys rudas, ypatingai didelėms apkrovoms.** Ši kokybės kategorija pasižymi ypatingu lankstumu ir atsparumu tepalams bei naftos produktams, išilgai plyšta lygiai, kraštai neatspūra.

Paskirtis:

Universaliam naudojimui, geriausiai tinka šlifuojant rankiniu būdu (gumines šlifavimo kaladėles žr. Nr. 557600).

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	vidutinis
Grūdėtumas	150
Gamintojo pavadinimas	KK 114 F
Serija	KK114F
Šlifavimo priemonės	Korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A

Šlifavimo lapo plotis	280 mm
Šlifavimo lapo ilgis	230 mm
Produkto pavadinimo požymis	230×280 mm
Produkto rūšis	Abrazyvus audinys

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Plieninis galąstuvas	556950
Guminė šlifavimo kaladėlė	557600