

## ALLURIS

**FMI-B30 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB), Matavimo ribos: 500N****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	478985 500
GTIN	4260244680628
Produktų klasė	47F

**Aprašymas****Modelis:**

- Tvirti dinamometrai su aliuminio liejinio korpusu slėgio ir traukos jėgų matavimui nuo 0,001 iki 2500 N.
- Apsauga nuo perkrovos iki 500% ir apsaugotu matavimo velenu.
- Montavimo sriegis papildomoms rankenoms.
- Tikslus padėties nustatymas patikros stenduose naudojant kreipiamuosius kaiščius.
- Aukštas tikslumas nustatant didžiausias vertes matuojant gniuždymo arba nutraukimo jėgas.
- Matavimo verčių kaupiklis su statistinių ir ribinių verčių stebėjimu.
- USB sąsaja duomenų perkėlimui į kompiuterį.

**Privalumai:**

Veikia iki 150 h be maitinimo iš el. tinklo su įkraunama LiPo baterija.

Matavimo duomenų programinė įranga apdorojimui MsExcel. Programinė įranga COM-Bridge tiesioginiam duomenų perkėlimui iš matuoklio į Windows asmeninį kompiuterį (PC).

**Funkcija:**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkems), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

**Spaudimo ir traukos jėgų matavimas visose kokybės kontrolės srityse ir gamyboje.** Galima naudoti kaip mobilų rankinį matavimo prietaisą, lauko sąlygomis arba patikros stenduose ar kituose įrenginiuose. Į korpusą integruotas tvirtinimo sriegis naudojamas patikros stendams arba papildomoms rankenoms tvirtinti.

**Tiekimo sudėtis:**

Dinamometras apsauginiame lagamine, prisukamais priedais jėgos įvedimui (plokščiąja galvute, grioveline galvute, kūgiu, kabliu) ir spartaus paleidimo instrukcija.

Programinė įranga FMI-Connect.

## Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 65
Matavimo ribos (diapazonas)	500 N
Paleidimas	0,1 N
Plotis	82 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	29 mm
Leistina paklaida	±0,15 % maksimali vertė (±1 skaitmuo) %
Prijungimo sriegis	M6
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Dinamometras