



Mėlynas, standartinis šlifavimo audinys (A) KK 24, 230×280 mm, Grūdėtumas: 180



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 556800 180 |
| GTIN | 4018875000823 |
| Produktų klasė | 56V |

Aprašymas

Modelis:

Tankaus audimo, tvirtas ir **labai lankstus** medvilninis audinys (atsparus alyvai ir naftos produktams) su tolygiai paskirstytais dirbtine derva sutvirtintais **korundo grūdeliais (A)**. Idealiai prisitaiko prie detalės formų. **Nesivelia, labai gerai šlifuoja ir labai patvarus**. Lapelio dydis 230×280 mm.

Tipas **VSM KK 24: mėlynas, nebrangus šlifavimo audinys** standartinėms apkrovoms.

Paskirtis:

Universaliam naudojimui, geriausiai tinka šlifuojant rankiniu būdu (gumines šlifavimo kaladėles žr. Nr. 557600).

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|----------|
| Smulkumo laipsnis | glotnus |
| Grūdėtumas | 180 |
| Gamintojo pavadinimas | KK 24 |
| Serija | KK24 |
| Šlifavimo priemonės | Korundas |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Šlifavimo lapo plotis | 280 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Šlifavimo lapo ilgis | 230 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | 230×280 mm |
| Produkto rūšis | Abrazyvus audinys |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |
| Dažai | ribotai tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |

Priedai

| | |
|---------------------------|--------|
| Plieninis galąstuvas | 556950 |
| Guminė šlifavimo kaladėlė | 557600 |