

**STARCKE®****Popierinis kibus šlifavimo diskas (A), Ø 150 mm, Grūdėtumas: 320****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567725 320
GTIN	4002748779350
Produktų klasė	56Z

**Aprašymas****Modelis:**

Šlifavimo popierius Starcke 540 FK (F popierius, grūdelių dydis nuo 40 iki 180) arba Starcke 544 C3K (grūdelių dydis 240 – 400, dengtas stearatu), **labai tvirtas, su tankiu grūdelių sluoksniu**. Didelis šlifavimo našumas dėl specialiai apdorotų korundo grūdelių (A).

**Disko kita pusė apklijuota kilpinio veliūru** tvirtinimui prie **kibių šlifavimo lėkštelių**, pvz., Nr. **567760**. Greitam disko pakeitimui.

**Paskirtis:**

**Kampiniams šlifuokliams** arba ekscentriniais su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis (dulkių nusiurbimas negalimas). Didžiausias darbinis greitis **40 m/s**.

**Tinka** šlifuoti metalą, spalvotuosius metalus, laką, dažus medieną, plastiką.

**Pastaba:**

Kibiems šlifavimo diskams tinkančią rankinę šlifavimo kaladėlę žr. Nr. 567857 dyd. 125 ir dyd.150. Kibius neaustinės medžiagos diskus žr. Nr. 566902 – 566950. Mažuosius šlifavimo diskus Ø 50 mm ir Ø 75 mm žr. Nr. 554005 ir t.t.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	320
Disko Ø	150 mm

Gamintojo pavadinimas	544 C3K
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	sąlyginai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

567857 150

Rankinio šlifavimo kaladėlė kibių pagrindu Tinka diskams,  
kurių Ø 150 mm

Kibi poliravimo lėkštelė,M14 Išorinis Ø 150 mm	567762 150
Kibus šlifavimo diskas,M14 Išorinis Ø 150 mm	567760 150