

Garant**Ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 3,8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116000 3,8
GTIN	4045197025401
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:**

Nuo 2,4 mm oksiduoti. Ypač tinka giliai esančioms kiaurymėms (iš gilių kiaurymių reikia dažniau išvalyti drožles).

Viršūnės forma A nuo dydžio 4 mm.

Privalumai:

Specialiai pritaikytas **labai giliai esančioms** kiaurymėms. (Naudojant kaip gilių kiaurymių grąžtą, reikia jį po truputį stumdyti pirmyn ir dažniau šalinti drožles).

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C$$

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112103, 112110 ir 112160 su **120° viršūnės kampu** didesniajam procesų patikimumui užtikrinti.

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,02 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	78 mm
Nominalusis Ø D _C	3,8 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	3,8 mm
Bendras ilgis L	119 mm
Norma	DIN 340

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	72,3 mm
Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	64 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	52 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	40 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		