

STARCKE®**Kibus šlifavimo diskas iš audinio (ZA), Ø 125 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567615 120
GTIN	4002748779947
Produktų klasė	56Z

Aprašymas**Modelis:**

Ypač tvirti kibūs šlifavimo diskai 341XK ant **pastiprinto, neplyštančio medvilninio pagrindo**. Naujoviškas rišiklis su cirkonio korundu (**ZA**).

Disko kita pusė apklijuota kilpinu veliūru tvirtinimui prie **kibių šlifavimo lėkštelių**, pvz., Nr. **567760**. Greitam disko pakeitimui.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams arba ekscentriniais su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis (dulkių nusiurbimas negalimas). Didžiausias darbinis greitis **40 m/s**.

Universalūs diskai **rupiajam ir glotniajam metalų šlifavimui**.

Pastaba:

Kibiems šlifavimo diskams tinkančią rankinę šlifavimo kaladėlę žr. Nr. 567857 dyd. 125 ir dyd.150. Kibus neaustinės medžiagos diskus žr. Nr. 566902 – 566950. Mažuosius šlifavimo diskus Ø 50 mm ir Ø 75 mm žr. Nr. 554005 ir t.t.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	120
Disko Ø	125 mm
Gamintojo pavadinimas	341XK
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	sąlyginai tinka		
Ti	sąlyginai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Kibus šlifavimo diskas, M14 Išorinis Ø 125 mm	567760 125
Kibi poliravimo lėkštelė, M14 Išorinis Ø 125 mm	567762 125
Rankinio šlifavimo kaladėlė kibių pagrindu Tinka diskams, kurių Ø 125 mm	567857 125