


STARCKE®**Kibus šlifavimo diskas iš audinio (ZA), Ø 150 mm, Grūdėtumas: 24****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 567625 24 |
| GTIN | 4002748756504 |
| Produktų klasė | 56Z |

Aprašymas**Modelis:**

Ypač tvirti kibūs šlifavimo diskai 341XK ant **pastiprinto, neplyštančio medvilninio pagrindo**. Naujoviškas rišiklis su cirkonio korundu (**ZA**).

Disko kita pusė apklijuota kilpiniu veliūru tvirtinimui prie **kibių šlifavimo lėkštelių**, pvz., Nr. **567760**. Greitam disko pakeitimui.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams arba ekscentriniais su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis (dulkių nusiurbimas negalimas). Didžiausias darbinis greitis **40 m/s**.

Universalūs diskai **rupiajam ir glotniajam metalų šlifavimui**.

Pastaba:

Kibiems šlifavimo diskams tinkančią rankinę šlifavimo kaladėlę žr. Nr. 567857 dyd. 125 ir dyd.150. Kibus neaustinės medžiagos diskus žr. Nr. 566902 – 566950. Mažuosius šlifavimo diskus Ø 50 mm ir Ø 75 mm žr. Nr. 554005 ir t.t.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|--------|
| Grūdėtumas | 24 |
| Disko Ø | 150 mm |
| Gamintojo pavadinimas | 341XK |
| Šlifavimo priemonių kodas | ZA |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 150 mm |
| pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis |
| maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s |
| Produkto rūšis | Kibus šlifavimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | sąlyginai tinka | | |
| Ti | sąlyginai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | ribotai tinka | | |
| Mediena | tinka | | |
| Dažai | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |

Priedai

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kibi poliravimo lėkštelė, M14 Išorinis Ø 150 mm | 567762 150 |
| Kibus šlifavimo diskas, M14 Išorinis Ø 150 mm | 567760 150 |
| Rankinio šlifavimo kaladėlė kibių pagrindu Tinka diskams, kurių Ø 150 mm | 567857 150 |