



## Dinamometras, Matavimo ribos: 0-0,6kN



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

479100 0-0,6

GTIN

2050001056221

Produktų klasė

47F

### Aprašymas

**Modelis:**

Hidraulinis jutiklis su įmontuotu manometru statiniam ir pusiau statiniam jėgos matavimui. Korpusas ir stūmokliai iš aukštos kokybės plieno, manometras su rodykle iš presuoto žalvario. Apsauga, kad nepatektų svetimkūniai ir vanduo (IP43). 3x tvirtinimo sriegis M5 korpuso apačioje.

**Privalumai:**

Naudojant tinkamai pagal paskirtį sandarumo garantija suteikiama 5 metams.

**Funkcija:**

IP43: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 60°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

**Paskirtis:**

Mašinų gamyboje.

**Tiekimo sudėtis:**

Su ekranu, kalibravimo protokolu ir lagaminu transportavimui.

### Techninis aprašymas

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dinamometro aukštis         | 30 mm   |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 - 0,6 kN  |
| Skalės padalos              | 0,02 kN   |
| Stūmoklio plotas            | 10 cm <sup>2</sup>  |
| Dinamometro Ø               | 75 mm   |
| Darbinė temperatūra         | -10 - 50 °C   |
| Leistina paklaida           | ±1,6 % nuo galutinės matavimo vertės (± 2,5 % su rodykle) % |
| Kolbos Ø                    | 45 mm   |
| IP apsaugos klasė           | IP 43   |
| Matavimo prietaisai         | analoginis  |
| Patikros protokolas         | Gamintojo patikros sertifikatas                             |
| Pakuotė                     | tvirta dėžė   |
| Produkto rūšis              | Dinamometras  |