



Dinamometras, Matavimo ribos: 0-320kN



Užsakymo data

Užsakymo numeris	479100 0-320
GTIN	2050001056375
Produktų klasė	47F

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis jutiklis su įmontuotu manometru statiniam ir pusiau statiniam jėgos matavimui. Korpusas ir stūmokliai iš aukštos kokybės plieno, manometras su rodykle iš presuoto žalvario. Apsauga, kad nepatektų svetimkūniai ir vanduo (IP43). 3x tvirtinimo sriegis M5 korpuso apačioje.

Privalumai:

Naudojant tinkamai pagal paskirtį sandarumo garantija suteikiama 5 metams.

Funkcija:

IP43: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 60°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Paskirtis:

Mašinų gamyboje.

Tiekimo sudėtis:

Su ekranu, kalibravimo protokolu ir lagaminu transportavimui.

Techninis aprašymas

Stūmoklio plotas	80 cm ²
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 320 kN
Dinamometro aukštis	41 mm
Dinamometro Ø	138 mm
Skalės padalos	10 kN
Darbinė temperatūra	-10 - 50 °C
Leistina paklaida	±1,6 % nuo galutinės matavimo vertės (± 2,5 % su rodykle) %
Kolbos Ø	100 mm
IP apsaugos klasė	IP 43
Matavimo prietaisai	analoginis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Dinamometras