



## Įtempimo jėgos dinamometras trijų kumštelių griebtuvams, Matavimo ribos: 0-30kN



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	479115 0-30
GTIN	2050001858825
Produktų klasė	47F

### Aprašymas

#### Modelis:

Hidraulinis jutiklis su įmontuotu manometru statiniam ir pusiau statiniam jėgos matavimui. Korpusas ir stūmokliai iš aukštos kokybės plieno, manometras su rodykle iš presuoto žalvario. Apsauga, kad nepatektų svetimkūniai ir vanduo (IP43).

#### Privalumai:

Naudojant tinkamai pagal paskirtį sandarumo garantija suteikiama 5 metams.

#### Paskirtis:

Mašinų gamyboje.

Ypač tinka naudoti **trijų kumštelių patronams**.

#### Tiekimo sudėtis:

Su ekranu, kalibravimo protokolu ir lagaminu transportavimui.

### Techninis aprašymas

Dinamometro Ø	70 mm
Skalės padalos	0,5 kN

Dinamometro aukštis	40 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 30 kN
Darbinė temperatūra	-10 - 50 °C
Leistina paklaida	±1,6 % nuo galutinės matavimo vertės (± 2,5 % su rodykle) %
Matavimo prietaisai	analoginis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Dinamometras