


**STARCKE®****Kibus šlifavimo diskas iš audinio (ZA), Ø 150 mm, Grūdėtumas: 60**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	567625 60
GTIN	4002748756528
Produktų klasė	56Z

## Aprašymas

### Modelis:

**Ypač tvirti** kibūs šlifavimo diskai 341XK ant **pastiprinto, neplyštančio medvilninio pagrindo**. Naujoviškas rišiklis su cirkonio korundu (**ZA**).

**Disko kita pusė apklijuota kilpiniu veliūru** tvirtinimui prie **kibių šlifavimo lėkštelių**, pvz., Nr. **567760**. Greitam disko pakeitimui.

### Paskirtis:

**Kampiniams šlifuokliams** arba ekscentriniais su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis (dulkių nusiurbimas negalimas). Didžiausias darbinis greitis **40 m/s**.

Universalūs diskai **rupiajam ir glotniajam metalų šlifavimui**.

### Pastaba:

Kibiems šlifavimo diskams tinkančią rankinę šlifavimo kaladėlę žr. Nr. 567857 dyd. 125 ir dyd.150. Kibus neaustinės medžiagos diskus žr. Nr. 566902 – 566950. Mažuosius šlifavimo diskus Ø 50 mm ir Ø 75 mm žr. Nr. 554005 ir t.t.

## Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
Disko Ø	150 mm
Gamintojo pavadinimas	341XK
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	sąlyginai tinka		
Ti	sąlyginai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Kibus šlifavimo diskas, M14 Išorinis Ø 150 mm	567760 150
Rankinio šlifavimo kaladėlė kibių pagrindu Tinka diskams, kurių Ø 150 mm	567857 150
Kibi poliravimo lėkštelė, M14 Išorinis Ø 150 mm	567762 150