



Spyruoklinės svarstyklės Micro Line, Maksimalios svėrimo ribos: 60g



Užsakymo data

Užsakymo numeris	479410 60
GTIN	2050001051653
Produktų klasė	47F

Aprašymas

Modelis:

Itin tikslios precizinės svarstyklės $\pm 0,3$ % apkrovos. Taros ribos iki 20 % galimos apkrovos. Įvairios matavimo padėtys (išskyrus Nr. 479410 – tik vertikaliai). Nulinė padėtis ir 20% taros nustatymas reguliavimo varžtu. Viršutinė ir apatinė dalis pasukama 360°.

Tiekimo sudėtis:

Su plastikine įmaute ir naudojimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Pakeitimo rinkinys spyruoklinės jėgos matuokliui Nr. 479421.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,5 g
Skalės ilgis	80 mm
Apkrovos laikymas	Gnybtas
maksimalios svėrimo ribos	60 g
Kalibravimas	K1

Produkto rūšis

Spyruoklės jėgos matuoklis

Paslaugos

KalibravimasSpyruoklės jėgos matuoklis Tipas F

027730 F

Priedai

Kablų ir gnybtas skirtas Micro / Medio

479428