



Įtempimo jėgos dinamometras trijų kumštelių griebtuvams, Matavimo ribos: 0-75kN



Užsakymo data

Užsakymo numeris	479115 0-75
GTIN	2050001858832
Produktų klasė	47F

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis jutiklis su įmontuotu manometru statiniam ir pusiau statiniam jėgos matavimui. Korpusas ir stūmokliai iš aukštos kokybės plieno, manometras su rodykle iš presuoto žalvario. Apsauga, kad nepatektų svetimkūniai ir vanduo (IP43).

Privalumai:

Naudojant tinkamai pagal paskirtį sandarumo garantija suteikiama 5 metams.

Paskirtis:

Mašinų gamyboje.

Ypač tinka naudoti **trijų kumštelių patronams**.

Tiekimo sudėtis:

Su ekranu, kalibravimo protokolu ir lagaminu transportavimui.

Techninis aprašymas

Skalės padalos	2 kN
Dinamometro Ø	90 mm

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 75 kN
Dinamometro aukštis	57 mm
Darbinė temperatūra	-10 - 50 °C
Leistina paklaida	±1,6 % nuo galutinės matavimo vertės (± 2,5 % su rodykle) %
Matavimo prietaisai	analoginis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Dinamometras