



Dinamometras plokščios formos, Matavimo ribos: 0-1,2kN



Užsakymo data

Užsakymo numeris

479110 0-1,2

GTIN

2050001858818

Produktų klasė

47F

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis jutiklis su įmontuotu manometru statiniam ir pusiau statiniam jėgos matavimui. Korpusas ir stūmokliai iš aukštos kokybės plieno, manometras su rodykle iš presuoto žalvario. Apsauga, kad nepatektų svetimkūniai ir vanduo (IP43).

Privalumai:

Naudojant tinkamai pagal paskirtį sandarumo garantija suteikiama 5 metams.

Funkcija:

IP43: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 60°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Paskirtis:

Mašinų gamyboje.

Ypač tinka **matavimams dirbant su spaustuvais**.

Tiekimo sudėtis:

Su ekranu, kalibravimo protokolu ir lagaminu transportavimui.

Techninis aprašymas

Dinamometro aukštis	38 mm
Skalės padalos	0,05 kN
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 1,2 kN
Dinamometro Ø	90 mm
Stūmoklio plotas	10 cm ²
Darbinė temperatūra	-10 - 50 °C
Leistina paklaida	±1,6 % nuo galutinės matavimo vertės (± 2,5 % su rodykle) %
Kolbos Ø	50 mm
IP apsaugos klasė	IP 43
Matavimo prietaisai	analoginis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Dinamometras