



Spyruoklinis jėgos matuoklis Macro Line Niutonas, Maksimalios svėrimo ribos: 200N



Užsakymo data

Užsakymo numeris	479422 200
GTIN	7612348801961
Produktų klasė	47F

Aprašymas

Modelis:

Itin tikslios precizinės svarstyklės $\pm 0,3$ % apkrovos. Taros ribos iki 20 % galimos apkrovos. Įvairios matavimo padėtys (išskyrus Nr. 479410 – tik vertikaliai). Nulinė padėtis ir 20% taros nustatymas reguliavimo varžtu. Viršutinė ir apatinė dalis pasukama 360°.

Su pagalbine rodykle ir rankena.

Tiekimo sudėtis:

Su plastikine įmaute ir naudojimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Pakeitimo rinkinys spyruokliniam jėgos matuokliui Nr. 479421.

Techninis aprašymas

maksimalios svėrimo ribos	200 N
Apkrovos laikymas	Kablys
Skalės ilgis	140 mm
Padalos vertė	2 N

Kalibravimas	K1
Produkto rūšis	Spyruoklės jėgos matuoklis

Paslaugos

KalibravimasSpyruoklės jėgos matuoklis Tipas F	027730 F
--	----------

Priedai

Rodyklės Tipas MACRO	479429 MACRO
Pakeitimo rinkinys Tipas MACRO	479421 MACRO