



## Spyruoklinis jėgos matuoklis Macro Line Niutonas, Maksimalios svėrimo ribos: 500N



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	479422 500
GTIN	7612348804900
Produktų klasė	47F

### Aprašymas

#### Modelis:

Itin tikslios precizinės svarstyklės  $\pm 0,3\%$  apkrovos. Taros ribos iki 20% galimos apkrovos. Įvairios matavimo padėtys (išskyrus Nr. 479410 – tik vertikaliai). Nulinė padėtis ir 20% taros nustatymas reguliavimo varžtu. Viršutinė ir apatinė dalis pasukama 360°.

Su pagalbine rodykle ir rankena.

#### Tiekimo sudėtis:

Su plastikine įmaute ir naudojimo instrukcija.

#### Priedai pasirinktinai:

Pakeitimo rinkinys spyruokliniam jėgos matuokliui Nr. 479421.

### Techninis aprašymas

Padalos vertė	5 N
Apkrovos laikymas	Kablys
maksimalios svėrimo ribos	500 N
Skalės ilgis	90 mm

Kalibravimas	K1
Produkto rūšis	Spyruoklės jėgos matuoklis

### Paslaugos

KalibravimasSpyruoklės jėgos matuoklis Tipas F	027730 F
--	----------

### Priedai

Rodyklės Tipas MACRO	479429 MACRO
Pakeitimo rinkinys Tipas MACRO	479421 MACRO