




Spyruoklinės svarstyklės Medio Line, Maksimalios svėrimo ribos: 600g



Užsakymo data

Užsakymo numeris	479415 600
GTIN	2050001051684
Produktų klasė	47F

Aprašymas

Modelis:

Itin tikslios precizinės svarstyklės $\pm 0,3$ % apkrovos. Taros ribos iki 20 % galimos apkrovos. Įvairios matavimo padėtys (išskyrus Nr. 479410 – tik vertikaliai). Nulinė padėtis ir 20% taros nustatymas reguliavimo varžtu. Viršutinė ir apatinė dalis pasukama 360°.

Tiekimo sudėtis:

Su plastikine įmaute ir naudojimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Pakeitimo rinkinys spyruoklinės jėgos matuokliui Nr. 479421.

Techninis aprašymas

maksimalios svėrimo ribos	600 g
Apkrovos laikymas	Gnybtas
Padalos vertė	5 g
Skalės ilgis	100 mm
Kalibravimas	K1

Produkto rūšis

Spyruoklės jėgos matuoklis

Paslaugos

KalibravimasSpyruoklės jėgos matuoklis Tipas F

027730 F

Priedai

Pakeitimo rinkinys Tipas MEDIO

479421 MEDIO

Rodyklės Tipas MEDIO

479429 MEDIO

Kablų ir gnybtasskirtas Micro / Medio

479428