



Įtempimo jėgos dinamometras trijų kumštelių griebtuvams, Matavimo ribos: 0-160kN



Užsakymo data

Užsakymo numeris	479115 0-160
GTIN	2050001056559
Produktų klasė	47F

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis jutiklis su įmontuotu manometru statiniam ir pusiau statiniam jėgos matavimui. Korpusas ir stūmokliai iš aukštos kokybės plieno, manometras su rodykle iš presuoto žalvario. Apsauga, kad nepatektų svetimkūniai ir vanduo (IP43).

Privalumai:

Naudojant tinkamai pagal paskirtį sandarumo garantija suteikiama 5 metams.

Paskirtis:

Mašinų gamyboje.

Ypač tinka naudoti **trijų kumštelių patronams**.

Tiekimo sudėtis:

Su ekranu, kalibravimo protokolu ir lagaminu transportavimui.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 160 kN
Dinamometro aukštis	77 mm

Skalės padalos	5 kN
Dinamometro Ø	110 mm
Darbinė temperatūra	-10 - 50 °C
Leistina paklaida	±1,6 % nuo galutinės matavimo vertės (± 2,5 % su rodykle) %
Matavimo prietaisai	analoginis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Dinamometras