



## Spyruoklinės svarstyklės Macro Line, Maksimalios svėrimo ribos: 10kg



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 479420 10     |
| GTIN             | 2050001051721 |
| Produktų klasė   | 47F           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Itin tikslios precizinės svarstyklės  $\pm 0,3$  % apkrovos. Taros ribos iki 20 % galimos apkrovos. Įvairios matavimo padėtys (išskyrus Nr. 479410 – tik vertikaliai). Nulinė padėtis ir 20% taros nustatymas reguliavimo varžtu. Viršutinė ir apatinė dalis pasukama 360°.

Su pagalbine rodykle ir rankena.

#### Tiekimo sudėtis:

Su plastikine įmaute ir naudojimo instrukcija.

#### Priedai pasirinktinai:

Pakeitimo rinkinys spyruoklinės jėgos matuokliui Nr. 479421.

### Techninis aprašymas

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Skalės ilgis              | 140 mm |
| Apkrovos laikymas         | Kablys |
| maksimalios svėrimo ribos | 10 kg  |
| Padalos vertė             | 100 g  |

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Kalibravimas   | K1                         |
| Produkto rūšis | Spyruoklės jėgos matuoklis |

### Paslaugos

|  |          |
|--|----------|
| KalibravimasSpyruoklės jėgos matuoklis Tipas F | 027730 F |
|--|----------|

### Priedai

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Rodyklės Tipas MACRO           | 479429 MACRO |
| Pakeitimo rinkinys Tipas MACRO | 479421 MACRO |