



## Spyruoklinės svarstyklės Medio Line, Maksimalios svėrimo ribos: 1000g



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	479415 1000
GTIN	2050001051691
Produktų klasė	47F

### Aprašymas

#### Modelis:

Itin tikslios precizinės svarstyklės  $\pm 0,3$  % apkrovos. Taros ribos iki 20 % galimos apkrovos. Įvairios matavimo padėtys (išskyrus Nr. 479410 – tik vertikaliai). Nulinė padėtis ir 20% taros nustatymas reguliavimo varžtu. Viršutinė ir apatinė dalis pasukama 360°.

#### Tiekimo sudėtis:

Su plastikine įmaute ir naudojimo instrukcija.

#### Priedai pasirinktinai:

Pakeitimo rinkinys spyruoklinės jėgos matuokliui Nr. 479421.

### Techninis aprašymas

Apkrovos laikymas	Gnybtas
Padalos vertė	10 g
maksimalios svėrimo ribos	1000 g
Skalės ilgis	100 mm
Kalibravimas	K1

Produkto rūšis

Spyruoklės jėgos matuoklis

**Paslaugos**

KalibravimasSpyruoklės jėgos matuoklis Tipas F

027730 F

**Priedai**

Pakeitimo rinkinys Tipas MEDIO

479421 MEDIO

Rodyklės Tipas MEDIO

479429 MEDIO

Kablų ir gnybtasskirtas Micro / Medio

479428