


**3M****Šlifavimo kaladėlių komplektas, 24 vnt. standžios, 100×68×26 mm,  
Grūdėtumas: 100**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	557540 100
GTIN	4046719251728
Produktų klasė	53M

## Aprašymas

### Modelis:

**Šlifavimo kaladėlė kieta**, kraštai pastiprinti. **Iš 4-ių pusių dengta** korundu (A).

### Privalumai:

- **Elastinės, jokių užsilenkimų ar klosčių.**
- **Visos kempinės tinka ir drėgnajam šlifavimui.**
- **Mažai užsiteršia, galima plauti.**

### Paskirtis:

Šlifavimui ir užvartų nuėmimui nuo medienos, metalo ir dažų.

Šlifavimo priemonių kodas: A

Smulkumo laipsnis: glotnus

## Techninis aprašymas

Grūdėtumas	100
Smulkumo laipsnis	glotnus
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Plotis	68 mm
Aukštis	26 mm

Ilgis	100 mm
Produkto pavadinimo požymis	100×68×26 mm
Plokštumų su danga skaičius	4
Kempinių, lapelių skaičius	24
Produkto rūšis	Šlifavimo kempinė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		