



Spyruoklinės svarstyklės Macro Line, Maksimalios svėrimo ribos: 35kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris	479420 35
GTIN	2050001051738
Produktų klasė	47F

Aprašymas

Modelis:

Itin tikslios precizinės svarstyklės $\pm 0,3$ % apkrovos. Taros ribos iki 20 % galimos apkrovos. Įvairios matavimo padėtys (išskyrus Nr. 479410 – tik vertikaliai). Nulinė padėtis ir 20% taros nustatymas reguliavimo varžtu. Viršutinė ir apatinė dalis pasukama 360°.

Su pagalbine rodykle ir rankena.

Tiekimo sudėtis:

Su plastikine įmaute ir naudojimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Pakeitimo rinkinys spyruoklinės jėgos matuokliui Nr. 479421.

Techninis aprašymas

maksimalios svėrimo ribos	35 kg
Padalos vertė	500 g
Skalės ilgis	90 mm
Apkrovos laikymas	Kablys

Kalibravimas	K1
Produkto rūšis	Spyruoklės jėgos matuoklis

Paslaugos

KalibravimasSpyruoklės jėgos matuoklis Tipas F	027730 F
--	----------

Priedai

Rodyklės Tipas MACRO	479429 MACRO
Pakeitimo rinkinys Tipas MACRO	479421 MACRO