



Spyruoklinis jėgos matuoklis Medio Line Niutonas, Maksimalios svėrimo ribos: 6N



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 479417 6 |
| GTIN | 7612348400065 |
| Produktų klasė | 47F |

Aprašymas

Modelis:

Itin tikslios precizinės svarstyklės $\pm 0,3 \%$ apkrovos. Taros ribos iki 20 % galimos apkrovos. Įvairios matavimo padėtys (išskyrus Nr. 479410 – tik vertikaliai). Nulinė padėtis ir 20% taros nustatymas reguliavimo varžtu. Viršutinė ir apatinė dalis pasukama 360°.

Tiekimo sudėtis:

Su plastikine įmaute ir naudojimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Pakeitimo rinkinys spyruokliniam jėgos matuokliui Nr. 479421.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|--------|
| Apkrovos laikymas | Kablys |
| Padalos vertė | 0,05 N |
| maksimalios svėrimo ribos | 6 N |
| Skalės ilgis | 100 mm |

| | |
|----------------|----------------------------|
| Kalibravimas | K1 |
| Produkto rūšis | Spyruoklės jėgos matuoklis |

Paslaugos

| | |
|--|----------|
| KalibravimasSpyruoklės jėgos matuoklis Tipas F | 027730 F |
|--|----------|

Priedai

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Rodyklės Tipas MEDIO | 479429 MEDIO |
| Kablų ir gnybtasskirtas Micro / Medio | 479428 |
| Pakeitimo rinkinys Tipas MEDIO | 479421 MEDIO |