



## Spyruoklinis jėgos matuoklis Medio Line Niutonas, Maksimalios svėrimo ribos: 10N



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 479417 10     |
| GTIN             | 7612348400102 |
| Produktų klasė   | 47F           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Itin tikslios precizinės svarstyklės  $\pm 0,3$  % apkrovos. Taros ribos iki 20 % galimos apkrovos. Įvairios matavimo padėtys (išskyrus Nr. 479410 – tik vertikalčiai). Nulinė padėtis ir 20% taros nustatymas reguliavimo varžtu. Viršutinė ir apatinė dalis pasukama 360°.

#### Tiekimo sudėtis:

Su plastikine įmaute ir naudojimo instrukcija.

#### Priedai pasirinktinai:

Pakeitimo rinkinys spyruokliniam jėgos matuokliui Nr. 479421.

### Techninis aprašymas

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| maksimalios svėrimo ribos | 10 N   |
| Skalės ilgis              | 100 mm |
| Padalos vertė             | 0,1 N  |
| Apkrovos laikymas         | Kablys |

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Kalibravimas   | K1                         |
| Produkto rūšis | Spyruoklės jėgos matuoklis |

### Paslaugos

|  |          |
|--|----------|
| KalibravimasSpyruoklės jėgos matuoklis Tipas F | 027730 F |
|--|----------|

### Priedai

|  |              |
|--|--------------|
| Kablys ir gnybtasskirtas Micro / Medio | 479428       |
| Rodyklės Tipas MEDIO                   | 479429 MEDIO |
| Pakeitimo rinkinys Tipas MEDIO         | 479421 MEDIO |