

Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis VHM, dešininis, Koto \varnothing / plokštelių dydžiai: 10/07mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260320 10/07
GTIN	4045197877697
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L_2	9,6 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	13 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	7 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Laikiklio ISO kodas	E10K SDQCR/L07
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500