

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis VHM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260320 12/07
GTIN	4045197877703
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	E12M SDQCR/L07
Bendras ilgis L	150 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	8,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	16 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	11,6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500