

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis VHM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260320 16/07
GTIN	4045197877710
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	20 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Plokštelės dydis	7 mm
Laikiklio ISO kodas	E16R SDQCR/L07
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Bendras ilgis L	200 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	10 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Užspaudimo ilgis L_2	15,6 mm
Koto Ø D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500