

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis VHM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260320 20/11
GTIN	4045197877727
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo ilgis $L_2$	18,9 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	25 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	12,5 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	107,5 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Bendras ilgis L	250 mm
Laikiklio ISO kodas	E20S SDQCR/L11
Koto Ø $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8

269028 8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500