

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260321 12/07
GTIN	4045197877765
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	8,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Užspaudimo ilgis L_2	11,6 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	16 mm
Laikiklio ISO kodas	E12M SDQCR/L07
Plokštelės dydis	7 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Koto Ø D_s	12 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500